



## [BOWA ARC 400 - ARC400 - HF GERÄT](#)

SKU: CY062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Bowa ARC 400** ist ein leistungsstarkes HF-Gerät, das präzise und zuverlässige Elektrochirurgie für vielfältige medizinische Anwendungen ermöglicht. Es überzeugt durch intuitive Bedienung und modernste Technologie, um optimale Schnitte und Koagulationen bei minimaler Gewebeschädigung zu gewährleisten.



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Bowa ARC 400** ist ein hochmodernes HF-Gerät (Hochfrequenzchirurgie), das speziell für den vielseitigen Einsatz in der modernen Chirurgie entwickelt wurde. Mit seiner fortschrittlichen Technologie ermöglicht das Gerät präzise und sichere Schnitte sowie eine effektive Blutstillung durch Koagulation.

### Leistungsmerkmale:

- **Leistungsstarke HF-Technologie:** Das ARC 400 arbeitet mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 400 Watt, was eine exzellente Schnittqualität und effiziente Koagulation gewährleistet.
- **Vielseitige Anwendungsmodi:** Es stehen verschiedene Modi zur Verfügung, darunter Schnitt, Koagulation, Blendmodus und spezielle Modi für unterschiedliche Gewebearten, wodurch eine optimale Anpassung an chirurgische Anforderungen möglich ist.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld mit klarer Menüführung ermöglicht eine einfache Einstellung der Parameter und eine schnelle Anpassung während des Eingriffs.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzfunktionen wie HF-Überwachung, Netzüberwachung und eine automatische Leistungsanpassung sorgen für maximale Patientensicherheit und Geräteschutz.

- **Mobilität und Ergonomie:** Das kompakte und robuste Design ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen OP-Sälen und erleichtert den Transport.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Bowa ARC 400 ist ideal geeignet für den Einsatz in den folgenden Bereichen:

- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Orthopädie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- HNO-Chirurgie

### **Technische Details:**

- Frequenzbereich: ca. 300 kHz bis 4 MHz
- Ausgangsleistung: bis 400 W
- Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Bedienelemente: Touchscreen und Drehknöpfe
- Handstücke: Kompatibel mit Standard-Elektroden und Zubehör von Bowa

Das Bowa ARC 400 zeichnet sich durch seine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe effizient, präzise und sicher durchzuführen. Dank der multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten ist es ein unverzichtbares Instrument in modernen OP-Umgebungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

