



[PENTAX BS-LC1 GLASFASER-LICHTQUELLENKABEL](#)

SKU: GU082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Pentax BS-LC1 Glasfaser-Lichtquellenkabel gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Lichtübertragung für endoskopische Anwendungen. Das hochwertige Kabel bietet optimale Flexibilität und Langlebigkeit, um eine konstante Ausleuchtung während medizinischer Untersuchungen sicherzustellen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pentax BS-LC1 Glasfaser-Lichtquellenkabel** ist ein hochwertiges Verbindungskabel, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Es dient zur zuverlässigen Übertragung von Licht von der Lichtquelle zur Endoskopieoptik und gewährleistet somit eine optimale Ausleuchtung des Untersuchungsfeldes.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertige Glasfasertechnik:** Das Kabel besteht aus hochwertigen Glasfasern, die eine maximale Lichtdurchlässigkeit und minimale Signalverluste garantieren.
- **Robuste Bauweise:** Die Konstruktion ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und widersteht den Anforderungen des klinischen Alltags, einschließlich häufiger Biege- und Drehbewegungen.
- **Flexibilität:** Das Kabel ist flexibel genug, um eine einfache Handhabung und optimale Positionierung während der Untersuchung zu ermöglichen.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für die Verwendung mit Pentax Endoskopen und Lichtquellen, um eine perfekte Passform und sichere Verbindung zu gewährleisten.



- **Einfache Reinigung und Desinfektion:** Die glatte Oberfläche und das widerstandsfähige Material erlauben eine unkomplizierte Reinigung gemäß den medizinischen Standards.

Anwendungsbereiche:

- Gastroenterologische Untersuchungen
- Bronchoskopie
- Urologische Endoskopie
- Weitere medizinische Endoskopieverfahren, die eine hochwertige Lichtquelle erfordern

Durch den Einsatz des Pentax BS-LC1 Glasfaser-Lichtquellenkabels wird eine gleichmäßige und helle Beleuchtung des Untersuchungsgebiets sichergestellt, was eine präzise Diagnostik und Behandlung unterstützt. Dank der spezialisierten Konstruktion trägt das Kabel erheblich zur Verlängerung der Lebensdauer der angeschlossenen Geräte bei und minimiert Ausfallzeiten.

Das Pentax BS-LC1 ist somit eine unverzichtbare Komponente für Endoskopie-Einrichtungen, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit Wert legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

