



## [TOPCON AVANCE EZ-200 AUTO LENS ANALYZER LENSOMETER](#)

SKU: W062021

zzgl. [Versandkosten](#)

### **TOPCON AVANCE EZ-200 AUTO LENS ANALYZER**

ist ein hochpräzises Lensometer zur automatischen Messung von Brillengläsern, das schnelle und zuverlässige Ergebnisse liefert. Das Gerät überzeugt durch einfache Bedienung und exakte Bestimmung von sphärischen, zylindrischen und prismatischen Werten, ideal für den professionellen Einsatz in Optiker- und Augenarztpraxen.



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **TOPCON AVANCE EZ-200 AUTO LENS ANALYZER** ist ein hochmodernes, automatisiertes Lensometer, das speziell für den präzisen und effizienten Einsatz in Augenoptik und Optometrie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichem Design, um die Vermessung von Brillengläsern schnell, zuverlässig und genau zu gestalten.

### **Hauptmerkmale und Funktionen:**

- **Automatische Messung:** Der AVANCE EZ-200 führt automatische Messungen von sphärischen, zylindrischen und prismatischen Werten durch, wodurch der Bediener Zeit spart und Fehlerquellen minimiert werden.
- **Hohe Genauigkeit:** Das Gerät garantiert präzise Ergebnisse bei der Bestimmung von Sehstärken, einschließlich Achslage und Basiskurve, was eine exakte Anpassung der Brillengläser ermöglicht.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Farb-Touch-Display erlaubt eine einfache Navigation durch die Menüs



und Einstellungen, selbst für Anwender ohne intensive technische Vorkenntnisse.

- **Vielseitige Messfunktionen:** Neben der Standard-Linsenmessung kann das Gerät auch Kontaktlinsen analysieren und verfügt über eine Prismenerkennung.
- **Schnelle Datenverarbeitung:** Die Messergebnisse werden unmittelbar angezeigt und können problemlos gespeichert oder an angeschlossene Computersysteme übertragen werden.
- **Langlebiges Design:** Der AVANCE EZ-200 ist robust gebaut und für den täglichen, intensiven Gebrauch in Praxis und Labor geeignet.

### **Anwendungsbereiche:**

Der TOPCON AVANCE EZ-200 ist ideal geeignet für Augenoptiker, Optometristen und augenärztliche Praxen, die eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit zur Bestimmung von Brillenglasstärken benötigen. Er unterstützt die präzise Anpassung und Überprüfung von Gläsern sowie die Qualitätssicherung in der Fertigung und im Verkauf.

### **Zusammenfassung:**

Mit dem **TOPCON AVANCE EZ-200 AUTO LENS ANALYZER** erhalten Sie ein leistungsfähiges, benutzerfreundliches und präzises Lensometer, das durch Automatisierung den Arbeitsablauf optimiert und höchste Messgenauigkeit gewährleistet. Dieses Gerät stellt eine wertvolle Investition für jede professionelle augenoptische Einrichtung dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

